



## Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	701800 160
GTIN	4003773040729
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Krom-vanadijevo jeklo. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 5746**

### Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
elektrostaticna lastnost	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče