

HALDER**Zakovno kladivo brez odboja, Ø glave kladiva (mm)/masa (kg): 100/7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Ročaj iz prvorazrednega hikorija.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona, glejte art. 754910; nadomestni hikorijev ročaj, glejte art. 755140.

Dolžina glave z nastavki: 210 mm

Ø udarne površine nastavkov: 100 mm

Dolžina ročaja: 900 mm

Celotna dolžina: 1000 mm

Masa: 7 kg

Tehnični opis

Ø glave kladiva	100 mm
Masa	7 kg
Material ročaja	Hikorijev les
Dolžina glave z nastavki	210 mm
Celotna dolžina	1000 mm
Ø udarne površine nastavkov	100 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina ročaja	900 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi

Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 100 mm	754910 100
Hikorijev ročaj za kladiva za Ø glave kladiva 100 mm	755140 100