

**HALDER****Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem, Ø glave kladiva: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755100 25
GTIN	4030618301585
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

**Tehnični opis**

Material ročaja	Hikorijev les
Dolžina glave z nastavki	105 mm
Celotna dolžina	305 mm
Masa	0,25 kg
Material ohišja	Jeklena cev
Ø glave kladiva	25 mm
Serijska	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi
Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT

Zagorzitev ohišja na ročaj	Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Hikorijev ročaj za kladiva za Ø glave kladiva 25 mm	755140 25
Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 25 mm	754910 25