

**Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701700 160
GTIN	4003773021902
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Posebno orodno jeklo, prijemalna čeljust nazobljena. **Izolirano po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC). Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

