

**Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701700 180
GTIN	4003773021926
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebno orodno jeklo, prijemalna čeljust nazobljena. **Izolirano po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC). Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

