

**Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 701600 180 |
| GTIN | 4003773034933 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| celotna dolžina | 180 mm |
| Za rezanje trde žice do Ø | 2,2 mm |
| Za rezanje srednje trde žice do Ø | 3,4 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 |
| Lastnosti čeljusti | nazobljene |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Material | Posebno orodno jeklo |
| Površina | kromirane |
| brez iskrenja | ne |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |

