

**Klešče papiga Alligator®, atramentirane, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 705500 300    |
| GTIN                  | 4003773034094 |
| Razred artikla        | 73F           |

**Opis****Izvedba:**

**Skozni členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| celotna dolžina              | 300 mm                    |
| Območje vpenjanja za cevi do | 2.3/4 col                 |
| Vpenjalna širina za 6-kotnik | 60 mm                     |
| Ročaj                        | s prevleko iz umetne mase |
| Oznaka proizvajalca          | Alligator                 |
| Površina                     | črno atramentirane        |
| Standard                     | DIN ISO 8976              |
| Material                     | Kromvanadijevo jeklo      |
| brez iskrenja                | ne                        |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Samodejno vpenjanje | da                            |
| Varovanje vpenjanja | da                            |
| Vrsta izdelka       | Cevne klešče in klešče papiga |