

**Klešče papiga Alligator®, atramentirane, Celotna dolžina: 400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705500 400
GTIN	4003773075844
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	400 mm
Območje vpenjanja za cevi do	3.1/2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	95 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oznaka proizvajalca	Alligator
Površina	črno atramentirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Samodejno vpenjanje	da

Varovanje vpenjanja

da

Vrsta izdelka

Cevne klešče in klešče papiga