



Klešče papiga Alligator®, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 175mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705700 175
GTIN	4003773060130
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

celotna dolžina	175 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.1/2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oznaka proizvajalca	Alligator
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne

Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga