



Klešče papiga, žlebaste, kromirane, Celotna dolžina: 125 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705000 125
GTIN	4003773050490
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Pritisk pri prijemanju deluje le na večkrat prestavljivi **žlebasti drsni členek**, zato ne pride do zdrsa in obrabe vijaka. Omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Členki se samodejno učvrstijo pri vpenjanju matic in cevi. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, induktivno kaljeni.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Vpenjalna širina za 6-kotnik: 14 mm

Območje vpenjanja za cevi do: 11/16 col

Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Območje vpenjanja za cevi do	11/16 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	14 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo

brez iskrenja	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Garnitura orodja za elektronike, 118-delna brez kovčka	680405
Garnitura orodja za elektronike, 118-delna z aluminijastim kovčkom za orodje	680400