



Natični viličasti ključ, Tip zeva ključa: 1-18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657800 1-18
GTIN	4018754033904
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključke z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

Natično držalo	9×12 mm
Širina b	42 mm
Zev ključa	18 mm
Višina h	9 mm
Serija	731/10
Medosna razdalja S	20 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ