



Klešče papiga, žlebaste, kromirane, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705000 250
GTIN	4003773015086
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Pritisk pri prijemanju deluje le na večkrat prestavljivi **žlebasti drsni členek**, zato ne pride do zdrsa in obrabe vijaka. Omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Členki se samodejno učvrstijo pri vpenjanju matic in cevi. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, induktivno kaljeni.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Vpenjalna širina za 6-kotnik: 36 mm

Območje vpenjanja za cevi do: 1.5/16 col

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.5/16 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne

Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga