



Akumulatorska LED-EX delovna svetilka, Tip: NOVA-EXR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.

Močna in robustna akumulatorska LED-EX delovna svetilka.

Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje dolžine 5 m.

Lastnosti naprave: Primerno za EX-področje

Cona ATEX: Cona 21

Cona ATEX: Cona 1

Svetlobni tok: 1500 lm

Svetlobni tok, stopnja 2: 750 lm

Čas obratovanja: 2 h

Čas delovanja v 2. stopnji: 4 h

Tehnični opis

Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Kapaciteta akumulatorja	1,4 Ah
Vrsta akumulatorja	Litij-železov fosfat
Čas obratovanja	2 h
Barvna temperatura	6500 K
Cona ATEX	Cona 21
Cona ATEX	Cona 1
Svetlobni tok	1500 lm
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Napetost akumulatorja	19,2 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna višina	123 mm
Celotna širina	266 mm
Celotna dolžina	270 mm
Čas delovanja v 2. stopnji	4 h
Svetlobni tok, stopnja 2	750 lm
Masa	3900 g
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Trinožno stojalo Višina EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3