



Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“, Profil Torx®: TX30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675496 TX30
GTIN	4013288111111
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000 – 675050.

S torzijsko cono za manjšo porabo moči pri vijačenju. Nerjavno plemenito jeklo, žilavi zaradi kaljenja v ledu in vakuumu.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Nerjavno plemenito jeklo.

Tehnični opis

Profil Torx®	TX30/89
celotna dolžina	25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	3867/1 TS TORX®
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

