

**Močne klešče za armature, pocinkane, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706670 300
GTIN	4003773228110
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S posebej ozko glavo in dolgimi ročaji. Zelo trda rezila, precizno brušena, glava svetla.

Uporaba:

Posebej za prepletanje armaturnega železa, velika prestava. Primerne za rezanje mehke žice Ø do 4,5 mm. Razbremenitev mišic zaradi močnega dušenja udarca pri rezanju.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	300 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 9242
Glava	vitka
Ročaj	dolge
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	pocinkane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

