

**Klešče papiga Cobra®, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705950 300
GTIN	4003773014126
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Skozni členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

**Dodatni pribor:**

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

**Tehnični opis**

Število zobcev za fino regulacijo zeva	30
celotna dolžina	300 mm
Območje vpenjanja za cevi do	2.3/4 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	60 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 300	705920 300
-------------------------------------	------------