



## Natično orodje za obročno ragljo, Tip zeva ključa: 2-18mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657925 2-18
GTIN	4000896179893
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Globoko zavita dvosmerna **obročna raglja**. Povratni zasuk 9°.

#### Prednosti:

Delo po principu raglje na izjemno slabo dostopnih mestih.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

Širina b	40 mm
Zev ključa	18 mm
Višina h	14,3 mm
Dolžina l	81 mm
Natično držalo	14×18 mm
Medosna razdalja S	36 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Orodje s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Natično orodje z ragljo