

**Natični obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657920 17
GTIN	4035894038873
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Patentirano specialno orodje za vijačne zveze cevovodov in druge matice za cevne priključke.

**Prednosti:**

**Funkcija raglje** nudi **velik prihranek časa in olajšuje delo** v primerjavi z običajnimi obročnimi orodji.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

Zev ključa	17 mm
Višina h	16 mm
Natično držalo	9×12 mm
Širina b	45 mm
Medosna razdalja S	21 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Natično orodje z ragljo