

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 27
GTIN	4250122674191
Razred artikla	30N

**Opis****Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.  
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

**Napotek:**

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

**Tehnični opis**

za Ø trna	27 mm
Dolžina navoja	22 mm
Debelina glave	8 mm
Ø glave	35 mm
Navoj M	M12
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak