



## Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 2-30mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657900 2-30   |
| GTIN                  | 4018754034307 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Višina h                 | 19 mm                 |
| Natično držalo           | 14×18 mm              |
| Zev ključa               | 30 mm                 |
| Širina b                 | 46 mm                 |
| Medosna razdalja S       | 25 mm                 |
| Zamenljivo orodje        | Natično orodje        |
| Orodje s funkcijo raglje | ne                    |
| Vrsta izdelka            | Natični obročni ključ |