



LED-delovna svetilka, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081415 3
GTIN	4260131238062
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Zmogljive, zatemnitvene, trpežne in robustne delovne svetilke z dolgo življenjsko dobo z **gibljivim vratom** in **močno magnetno nogo**. Priključek na 24 V omrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja. Visokozmogljiva svetleča dioda v aluminijastem ohišju, hladna bela svetloba pribl. 5500 kelvinov. Širok snop svetlobe 120° z enakomerno osvetlitvijo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

Napotek:

Primerne pritrdilne sponke in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.

Tehnični opis

Ø magnetne noge	66 mm
Svetlobni tok	300 lm

Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED
Masa	550 g
Vrsta pritrditve	Magnetfuß
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Svetilnost	2,5 W
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	5500 K
Kot svetlobnega snopa	120 stopinj
Cona ATEX	brez
Celotna višina	620 mm
Barva svetlobe	hladna bela
Širina glave svetilke	30 mm
Višina glave svetilke	15 mm
Globina glave svetilke	90 mm
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto

Pribor

Magnetno držalo Ø montažne plošče zgoraj 95 mm	081419 95
Pritrdilna spona Ø montažne plošče zgoraj 95 mm	081418 95