

**Ploščate klešče, polirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	710100 180
GTIN	4003773015666
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkimi, močnimi čeljustmi (ravne). Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Dolžina čeljusti	35 mm
Oblika čeljusti	ploščate
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč	črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka	Ploščate klešče

