

Erdi**Škarje za pločevino, za luknje, levorezno, Celotna dolžina: 275mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 761600 275 |
| GTIN | 4010220020111 |
| Razred artikla | 73X |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, zavita v lok, odprta in lakirana ročaja. **Iz plemenitega jekla**, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za rezanje krožnih izrezov in krivulj.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Dolžina rezil | 40 mm |
| celotna dolžina | 275 mm |
| Vrsta uporabe | levorezno |
| Vrsta izdelka | Škarje |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Garnitura za popravilo škarij za pločevino | 760110 |
|--|--------|