

**Polokrogle klešče, polirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	712250 160
GTIN	4003773043454
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Površina	črno atramentirane
Površina	Polirana glava
Oblika čeljusti	ravna
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste
v celoti izoliran	ne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
brez iskrenja	ne
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	54 mm

z rezilom	ne
Material	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo električno jeklo
Material	kaljeno v olju
Standard	DIN ISO 5745
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče