



Nastavek z navojnim svedrom HSS, za navoj: M5



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 676307 M5 |
| GTIN | 4013288119094 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrтанje, grezenje ali vijlačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Uporaba pri načinu vrтанja: do 1xD pri skožnji izvrtini

celotna dolžina: 36 mm

Dolžina držala: 14 mm

Korak: 0,8 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| za navoj | M5 |
| celotna dolžina | 36 mm |
| Korak | 0,8 mm |
| Dolžina držala | 14 mm |
| 6-kotno držalo vijlačnega nastavka | C 6,3 |
| Vrsta navoja | M |
| Rezalni material | HSS |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Kot profila | 60 stopinj |

Uporaba pri načinu vrtnja

do 1×D pri skožnji izvrtini

Vrsta izdelka

Navojni sveder (vijačni nastavek)