



Nastavek z navojnim svedrom HSS, za navoj: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676307 M10
GTIN	4013288119148
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijlačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Uporaba pri načinu vrtanja: do 1xD pri skožnji izvrtini

celotna dolžina: 41 mm

Dolžina držala: 14 mm

Korak: 1,5 mm

Tehnični opis

za navoj	M10
Korak	1,5 mm
Dolžina držala	14 mm
celotna dolžina	41 mm
6-kotno držalo vijlačnega nastavka	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj

Uporaba pri načinu vrtnja

do 1×D pri skožnji izvrtini

Vrsta izdelka

Navojni sveder (vijačni nastavek)