




## 8 mm zamenljivo steblo Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659884 20IP
GTIN	7610733220762
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Steblo** je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

#### Primerno za :

Momentne izvijače art. 659906, 659908 in 659912 **vel. 1600**  
art. 659911 **vel. 1600** (do kat. 48) in za garniture izvijačev art. 667625/667645.  
celotna dolžina: 140 mm  
Uporabna dolžina: 124 mm

### Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač TORX-PLUS®
Profil Torx Plus®	20IP
celotna dolžina	140 mm
Uporabna dolžina	124 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek