

**8 mm zamenljivo steblo Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 30IP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659884 30IP
GTIN	7610733220786
Razred artikla	63D

Opis**Izvedba:**

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za :

Momentne izvijače art. 659906, 659908 in 659912 **vel. 1600**
art. 659911 **vel. 1600** (do kat. 48) in za garniture izvijačev art. 667625/667645.
celotna dolžina: 160 mm
Uporabna dolžina: 144 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina	144 mm
Pogonski profil	Izvijač TORX-PLUS®
Profil Torx Plus®	30IP
celotna dolžina	160 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek