

**Erdi****Škarje za pločevino, ideal, levorezno, Celotna dolžina: 240mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	766200 240
GTIN	4010220010976
Razred artikla	73X

## Opis

### Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Mikro nazobljena rezila. **Glava škarij iz plemenitega jekla S** (HRC 60 – 62), kovana jeklena ročaja z zaščito proti zdrs.

**Zmogljivost rezanja:** pločevina do 2,0 mm; V2A-pločevina do 1,5 mm.

- **Optimiziran rezilni rob za izboljšani tek pločevine.**
- **Zmanjšani kot odpiranja ročajev in podaljšana rezila do zgloba zagotavljajo manjšo porabo sile pri rezanju.**

### Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

## Tehnični opis

Dolžina rezil	24 mm
celotna dolžina	240 mm
Vrsta uporabe	levorezno
Vrsta izdelka	Škarje

## Pribor

Garnitura za popravilo škarij za pločevino ideal

766110