

Erdi**Škarje za pločevino, ideal z rezili iz HSS jekla, desnorezno, Celotna dolžina: 260mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	766350 260
GTIN	4010220000274
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročni prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Glava škarij z **rezili iz HSS** (HRC 65). Rezili imata posebej dolgo življenjsko dobo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Tehnični opis

celotna dolžina	260 mm
Dolžina rezil	33 mm
Vrsta uporabe	desnorezno
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Garnitura za popravilo škarij za pločevino ideal	766020
--	--------

