

**Polokrogle klešče ERGO™, ravne, kromirane, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713940 140
GTIN	7314150102150
Razred artikla	730

**Opis****Izvedba:**

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Posebej vitke, ovalno-koničaste čeljusti, znotraj nazobčane. Ročaja z debelostensko prevleko in **odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti**. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC), primerne tudi za klavirsko žico.

**Standard:****DIN ISO 5745****Tehnični opis**

celotna dolžina	140 mm
Dolžina čeljusti	39 mm
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev ERGO®
s priklopno odpiralno vzmetjo	da
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče