

**Polokrogle klešče ERGO™, ravne, kromirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713940 200
GTIN	7314150102174
Razred artikla	730

Opis**Izvedba:**

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Posebej vitke, ovalno-koničaste čeljusti, znotraj nazobčane. Ročaja z debelostensko prevleko in **odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti**. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC), primerne tudi za klavirsko žico.

Standard:**DIN ISO 5745****Tehnični opis**

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	72 mm
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev ERGO®
s priklopno odpiralno vzmetjo	da
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče