



Klešče za finomehanike, kromirane okrogle-koničaste, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	716400 125
GTIN	4003773043652
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Dolžina čeljusti	27 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Prijemalne klešče