

**Polokrogle klešče, ravne, polirane, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713150 140
GTIN	4003773033158
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče črno atramentirane, glava polirana. Ročaji s prevleko iz umetne mase. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	140 mm
Dolžina čeljusti	42 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče