



Delovne hlače z oprsnikom Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 52



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091132 52 |
| GTIN | 4014382988715 |
| Razred artikla | 09S |

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

Delovne hlače z oprsnikom, nastavitev pasu za 6 cm.

- **Prišit, povišan del za zaščito ledvenega dela.**
- **Vrhnji, odprti žep z razdelbo na oprsniku (samopritrdilni trak).**
- **Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo.**
- **Zaponke iz umetne mase, odporne proti udarcem in visoki temperaturi.**

Opis:

- **Zadruga v razporku.**
- **Dva prišita, ojačana prednja žepa.**
- **Stegenski žep.**
- **Prišit žep za mobilni telefon.**
- **Ojačan predel kolen.**
- **Žep za zložljivi meter.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovne hlače z oprsnikom v modri barvi najdete pod art. 091131.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m²

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---|
| Število stegenskih žepov | 1 |
| Žep na oprsniku | prišit, razdelitev s samopritrdilnim trakom |
| Varnostne zaponke na naramnicah | Zaponke iz umetne mase, odporne proti vročini |
| Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo | da |
| Ojačan predel kolen | da |
| Ledvena zaščita | da |
| Velikost FR | 46 |
| Konfekcijska velikost DE | 52 |
| Material | Bombaž |
| Stranski žepi | prišit, ojačan |
| Število kolenskih žepov | 2 |
| Žep za mobilni telefon | da |
| Zapiranje hlač | Zadrga |
| Zaključek hlačnice | raven, odprt |
| Število stranskih žepov | 2 |
| Univerzalna velikost | L |
| Število žepov za zložljivi meter | 1 |
| Angleška velikost | 36R |
| Ameriška velikost | 40/34 |
| Velikost IT | 46 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serijska | QUALITY DRESS |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil |
| Velikost NL | 52 |
| Velikost ES | 46 |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 100% bombaž |
| Gramatura materiala/gostota tkanine | 285 g/m ² |
| Standard za oblačila | UV-standard 801 |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C |
| Barva | svetlo siva |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |