

## Garnitura orodja za elektrikarje, 82-delna s torbo za monterje



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680502
GTIN	2050001016515
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

#### Vsebina:

Garnitura spiralnih svedrov HSS, v kaseti: 1 kos art. 115000 vel. 1–10

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Označevalna vrvica z barvo v prahu: po 1 kos art. 467590 vel. 1; art. 467595 vel. R

Vodna tehtnica iz lahke kovine **STABILA**®: 1 kos art. 467030 vel. 400

Ploščata pila **DICK**, nasek 1, z ročajem: 1 kos art. 510100 vel. 150

Polokrogla pila **DICK**, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 513200 vel. 150

Okrogla pila **DICK**, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 514200 vel. 150

Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos, art. 581220

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630168 vel. 6 (17-delno)

Ploščati izvijač **Wera**, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5

Analogni preizkuševalnik napetosti **BENNING**: 1 kos art. 473105, vel. analogni

Torbica priložena: 1 kos art. 473336 vel. B

Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel.

2–63 A

**Izvijač Wera** za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**<sup>®</sup>, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160  
 Klešče papiga **KNIPEX**<sup>®</sup>, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250  
 Polokrogle klešče z rezilom **KNIPEX**<sup>®</sup>, VDE izolirane: 1 kos art. 713300 vel. 160  
 Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**<sup>®</sup>, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160  
 Klešče za snemanje izolacije, VDE izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160  
 Nož za snemanje kablskih plaščev **JOKARI**<sup>®</sup>: 1 kos art. 728010 vel. 8–28  
 Sekač za kamen, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742500 vel. 250  
 Sekač za kamen, koničast, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742600 vel. 250  
 Sekač za kamen za električarje, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 743000 vel. 250  
 Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500  
 Macola z ročajem: 1 kos art. 751055 vel. 1  
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos art. 766000 vel. 260  
 Telefonske škarje: 1 kos art. 769005 vel. 130  
 Sveder za kamen iz karbidne trdine **Milwaukee**<sup>®</sup>, v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
 Mizarska dleta: 1 kos art. 794800 vel. 16  
 Predvleka iz najlona **RUNPOTEC**<sup>®</sup>: 1 kos art. 814862 vel. 10  
 Šilo: 1 kos art. 831700 vel. 110  
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300  
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK  
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK  
 Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50  
 Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125  
 Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20  
 Torba za monterje: 1 kos, art. 690200  
**Napotek:**  
**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 8 mm	663100 8
--	----------

Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik17-delna Tip 6	630168 6
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 6,5 mm	663100 6,5
Dleto z lesenim ročajem Širina rezila 16 mm	794800 16
Pleskarska lopatica, lesen ročaj Širina 50 mm	087650 50
Predvleka iz najlona Dolžina traku 10 m	814862 10
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Klešče papiga Alligator®ročaja VDE-izolirana Celotna dolžina 250 mm	705740 250
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 150 mm	514200 150
Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom za Ø kabla 8-28 mm	728010 8-28
Barvni prašek za označevalno vrvico250 g Tip R	467595 R
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
Škarje za električarje, nikljanez rezilom za žico Celotna dolžina 130 mm	769005 130
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668600 2
Posoda za mavec maksimalni Ø 125 mm	087680 125
Usnjena torba za monterje s srednjo steno	690200
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668600 1
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 150 mm	513200 150
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
	728750 160

Klešče za snemanje izolacije, kromiraneVDE-izolirane  
Celotna dolžina 160 mm

preizkuševalnika napetostiDUSPOL® Tip naprave ANALOG 473105 ANALOG

Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm 713300 160

Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm 663100 4

Vodna tehtnica iz lahke kovine Dolžina 400 mm 467030 400

Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm 663100 3,5

Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti Tip 1-10 115000 1-10

Kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm 701700 160

Sekač za kamenploščati Celotna dolžina 250 mm 742500 250

Ključ za velikostne vložke varovalk, s pretikom,v celoti izoliran 665800

Nož za kable, nepregiben 844300

Sekač za kamenkoničasti Celotna dolžina 250 mm 742600 250

Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm 766000 260

Označevalna naprava z vrvico dolžine 30 m Prestava uvleka (x-krat) 1 467590 1

Ploščata pila Dolžina brez nasadila 150 mm 510100 150

Sekač za električarje Celotna dolžina 250 mm 743000 250

Industrijski okrogli čopič Ø 20 mm 087005 20

Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g 750110 500

Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm 725300 160

Nosilna torbica Duspol Tip B 473336 B

LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK 081437 BLACK

preizkuševalnika napetostiDUSPOL® Tip naprave ANALOG 473106 ANALOG

Garnitura orodja za električarje, 82-delna brez torbe

680505

Leseni zlozljivi metri, rumeni Dolžina 2 m

466005 2