

**Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 300cNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659945 300
GTIN	4045197514011
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Priročen ročaj za neproblematičen prenos nastavljenih zateznih momentov. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometerska skala. Utrditev na koncu ročaja proti neželenemu spreminjanju nastavitvev. Zamenljivo steblo za 1/4-colske vijačne nastavke je v obsegu dobave.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napotek:**

Vsi zamenljivi nastavki Wiha (art. 659940 – 659946) se lahko uporabijo tudi z momentnim izvijačem Holey art. 659945.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment	300 cNm
Prikazovalnik	analogni
Delitev skale, 1 črtica =	10 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3

Območje vrtilnega momenta	60 - 300 cNm
Območje vrtilnega momenta	0,6 - 3 Nm
Celotna dolžina L	153 mm
Masa	300 g
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Preklop odčitavanja	cNm
Preklop odčitavanja	Nm
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Povratne informacije	izklopilno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

## Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Pribor

Zamenljivo steblo Torqueza profil Phillips Velikost križne  
zareze 1

659940 1

Zamenljivo steblo TorquePozidriv Velikost križne zareze 1	659941 1
Zamenljivo steblo Torqueza profil Phillips Velikost križne zareze 0	659940 0
Zamenljivo steblo, 1/4-colsko	659947
Zamenljivo steblo TorquePozidriv Velikost križne zareze 0	659941 0