



## Škarje za gibljive cevi



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	769960
GTIN	4033119000773
Razred artikla	76F

### Opis

#### Izvedba:

Robustne škarje za natančno rezanje gibljivih cevi. Široka naležna prizma za gibljive cevi oz. cevi iz umetnih mas. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Škarje se odpirajo **s pomočjo vzmeti** in se lahko utrdijo v zaprtem položaju.

Ročaja s prevleko iz umetne mase, z zaščito proti snetju. Naležna površina za cevi iz trdne cinkove tlačne litine.

#### Uporaba:

Čisto rezanje **brez stiskanja** zaradi V-oblike rezila. Idealne za rezanje gibljivih cevi, delno tudi za cevi iz umetne mase.

#### Napotek:

Za škarje za cevi iz umetne mase glejte art. 819670; 819681; 819700.

Za Ø do: 28 mm

### Tehnični opis

Za Ø do	28 mm
Vrsta izdelka	Škarje

### Pribor

Nadomestni nož

769965