



Precizne klešče za varnostne obroče z omejlilnim nastavkom, Tip: J2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719792 J2
GTIN	4003773073871
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Z nastavljivim omejlilnim nastavkom.

Oblika C – ravne čeljusti.

Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.

Ročaja in členek kovani. Konic iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Z vstavljenimi preciznimi konicami.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konic za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

celotna dolžina: 180 mm

za notranje varnostne obroče Ø: 19 - 60 mm

Ø konice: 1,8 mm

Tehnični opis

za notranje varnostne obroče Ø	19 - 60 mm
celotna dolžina	180 mm
Oblika	C

Ø konice	1,8 mm
Standard	DIN 5256 C
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejlilnim nastavkom	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče