



## Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719790 J3
GTIN	4003773048541
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Z vstavljenimi preciznimi konicami. Oblika C – ravne čeljusti.**

#### Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tehnični opis

za notranje varnostne obroče Ø	40 - 100 mm
Ø konice	2,25 mm
celotna dolžina	225 mm
Oblika	C
Standard	DIN 5256 C
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejljnim nastavkom	ne
Ročaj s pripravo za utrditev	da
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče