

Garant**Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J21****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 719770 J21 |
| GTIN | 4045197504067 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Z vstavljenimi preciznimi konicami. Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ø konice | 1,8 mm |
| celotna dolžina | 165 mm |
| za notranje varnostne obroče Ø | 19 - 60 mm |
| Oblika | D |
| Standard | DIN 5256 D |
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen |
| Oblika čeljusti | zakrivljene 90° |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Material | Posebno jeklo |
| Material konice | Posebno jeklo |
| Površina | črna |
| Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da |
| Ročaj s pripravo za utrditev | ne |
| Zamenljiva konica | ne |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |