

Garant

Držalo za pehanje utorov, standardno Ø DS 20 mm, Za uture od širine m: 5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290354 5
GTIN	4045197926685
Razred artikla	29K

Opis

Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitve Y-koordinate.
- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	46 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12,82 mm
Srednji premik L_3	6,35 mm
Vijak	290399 1
Za uture s širino m	5 mm
Ø držala	20 mm
Ø nosilca rezil D_1	12 mm
z notranjim hlajenjem	da

Dolžina držala L _s	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila