

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	A16M SSKCR/L09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	9 mm
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Prevesna dolžina L_1	48 mm
Višina vpenjanja L_2	15,25 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500