

 Atlas Copco

Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2910



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \emptyset cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

- **Zmogljiv dvojni udarni mehanizem.**
- **Majhna masa in velika zmogljivost.**
- **Ohišje in ročaj iz kompozitnih materialov z dolgo življenjsko dobo.**
- **Tri momentne stopnje.**
- **Ergonomičen ročaj z dobro izolacijo.**
- **Preklop za desni-levi tek z dvema pritisknima gumboma.**

Uporaba:

Primeren za grobo uporabo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,3 m/s ²
Dolžina	160 mm
Območje vrtilnega momenta	150 - 400 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M14
Masa	1,2 kg
Delovni hrup	89 dB(A)
Oznaka proizvajalca	W2910
Največja poraba stisnjenega zraka	1020 l/min
Višina	178 mm
Izvedba	Pištola
Profil vpenjala za orodje	□
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Maksimalno število vrtljajev	6500 min ⁻¹
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Desni/levi tek	da
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)