

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 39
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	12,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost držala	32 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	MVVNN 3225P16
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	45 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 2
Celotna dolžina L nevtralnih držal	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500