

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	2,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje