

**Delovne hlače do pasu Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091122 48
GTIN	4014382988074
Razred artikla	09S

**Opis****Izvedba:**

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

**Delovne hlače do pasu.****Opis:**

- **Zadruga v razporku.**
- **Dva prišita, ojačana prednja žepa.**
- **Stegenski žep.**
- **Prišit žep za mobilni telefon.**
- **Ojačan predel kolen.**
- **Žep za zložljivi meter.**

**Napotek:**

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

**Dobava v drugih barvah po ponudbi.**

**Delovne hlače do pasu** v modri barvi najdete pod art. 091121.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m<sup>2</sup>

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

## Tehnični opis

Material	Bombaž
Zapiranje hlač	Zadrga
Število stegenskih žepov	1
Univerzalna velikost	M
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Število žepov za zložljivi meter	1
Žep za mobilni telefon	da
Stranski žepi	prišit, ojačan
Velikost FR	42
Število stranskih žepov	2
Ojačan predel kolen	da
Konfekcijska velikost DE	48
Angleška velikost	32R
Ameriška velikost	33/31
Velikost IT	42
Serija	QUALITY DRESS
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	42
Velikost NL	48
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače