

**Garant****Zarezovalna ploščica desna, HU9315, Širina utora m (H13): 0,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273900 0,7
GTIN	4045197929013
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

$t_{maks}$	1,2 mm
Širina rezila w	0,75 mm
Širina utora m (H13)	0,7 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča	0,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila R	0,05 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desni
Zvrst	HU9315
Utori po standardu	DIN 472
Utori po standardu	DIN 471

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 280 mm/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	280 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	S
CuZn	pogojno primerno	200 m/min	N
Grafit	pogojno primerno	70 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		