

Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; zunanji navoj, leva, HB7125, Korakov na colo: 6



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270974 6 |
| GTIN | 4045197929426 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Število korakov/colo | 6 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta uporabe | levo |
| Notranja/zunanja uporaba | zunaj |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil |
| Zvrst | HB7125 |
| Vrsta navoja | RD |
| Vrsta navoja | RD-LH |
| Standard za navoje | DIN 405 |
| Kot profila, okrogli navoj | 30 stopinj |
| Debelina | 4,76 mm |

Podatkovni list

| | |
|---------------------|--|
| Velikost ploščice L | 22 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|----------------|------------|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 60 m/min | S |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |