

Garant**Transportni voziček T7, Tip: T74****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918540 T74
GTIN	4045197611864
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

3 tovarne površine.

Srednjo etažo je mogoče pritrditi v 3 višinah. Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina	980 mm
Standard	EN 1757-3
Globina	509 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Tip	T74
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	850 mm
Nosilnost sredinske tovarne površine	80 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Ø koles	125 mm
Višina	1020 mm
Masa	45 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina sredinske tovarne površine	522 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički

Pribor

Dodatni predal za delovno mizo na kolesih Tip 75	918556 75
Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 500 mm	918570 500
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP2	918580 SP2